


气路板
VABM-C7-12G-G18-4
订货号: 552663

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	4
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	126 g
先导气口 12	M3
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 3	G1/8
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金