

多针插座
NECA-S1G9-P9-MP3
订货号: 552703

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	带通孔
产品重量	60 g
电气接口 1	插座, Sub-D, 9 针
电气接口 2	螺纹端子, 9 针
工作电压范围 DC	21.6 V...26.4 V
标称工作电压 DC	24 V
40°C 时的额定电流	1 A
许用的电缆直径	5 mm...10 mm
接口横截面	0.34 mm ² ...1 mm ²
接口横截面说明	使用导线末端套管时为 0.34-0.5 mm ²
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	0 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	95 % 无冷凝
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	加强型聚酰胺
管接螺母材料	黄铜
螺钉材料	钢
密封件材料	NBR