


光纤电缆

SOOC-TB-F-M4-2-R2

订货号: 552818

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------|
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 测量方法 | 对射式传感器 |
| 最小目标直径 | 0.15 mm |
| 光纤 — 特点 | 灵活 |
| 工作距离 | 300 mm |
| 环境温度 | -40 °C...70 °C |
| 阀盖尺寸 | M4 |
| 光纤长度 | 2 m |
| 最小弯曲半径 | 2 mm |
| 最大紧固扭矩 | 2 Nm |
| 外径 | 2.2 mm |
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 |
| 光纤材料 | PE |
| 防护等级 | IP66 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |