

光纤电缆
S00C-TB-P-C5-2-R10
订货号: 552828

FESTO



数据表

特性	值
材料说明	RoHS 合规
测量方法	槽式光栅
最小目标直径	0.2 mm
光纤 — 特点	槽式光栅
工作距离	5 mm
环境温度	-55 °C...70 °C
阀盖尺寸	长方形 41x15x7 mm 叉形件 5x29 mm
光纤长度	2 m
最小弯曲半径	10 mm
外径	1.25 mm
外壳材料	ABS
光纤材料	PE
防护等级	IP66
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III