

转接镜头
SASF-L1-LD-M2
订货号: 552829

FESTO



数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP66
环境温度	-30 °C...150 °C
紧固扭矩	-0.2 Nm...0.6 Nm
产品重量	0.5 g
镜头功能	增大工作范围 因素 4 - 取决于光导
外壳材料	黄铜 镀镍