


耳轴安装件
CRSBN-20/25
订货号: 552904

FESTO



数据表

特性	值
规格	20/25
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...90 °C
产品重量	228 g
材料说明	RoHS 合规
安装环材料	高合金钢
安装件材料	高合金不锈钢
螺栓材料	高合金钢
轴承材料	PE
螺母材料	高合金钢
螺钉材料	高合金钢