

超精细过滤器
MS9-LFM-N1-AUV-HF
订货号: 553056

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	9
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	0.01 µm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置，非锁定式
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
出口空气纯净度等级	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
洁净空气等级的最大标准流量	7800 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	390 l/min
过滤效率	99.9999 %
最大冷凝容积	225 ml
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
过滤效率，细颗粒	99.995 %
MPPS	0.1 µm
过滤效率 MPPS	99.968 %
残余含油量	0.01 mg/m³
过滤效率，油气溶胶	99 %
安装方式	管式安装 带附件 要么：
安装位置	垂直 +/-5°
气接口，气口 1	1 NPT
气接口，气口 2	1 NPT
外壳材料	压铸铝
盖子材料	PA

特性	值
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PA
密封件材料	NBR
产品重量	2500 g