

精细过滤器
MS9-LFM-3/4-BUM-DA
订货号: 553082

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	9
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	1 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
工作压力	0 Mpa...2 Mpa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4]
输出口空气纯净度等级	符合 ISO 8573-1:2010 [5:::3] 标准的压缩空气
洁净空气等级的最大标准流量	7000 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	350 l/min
过滤效率	99.99 %
最大冷凝容积	225 ml
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
过滤效率, 细颗粒	99 %
残余含油量	0.5 mg/m ³
过滤效率, 油气溶胶	90 %
差压显示器	画面显示
防爆环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
安装方式	管式安装 带附件 要么:
安装位置	垂直 +/-5°
气接口, 气口 1	G3/4
气接口, 气口 2	G3/4
外壳材料	压铸铝
盖子材料	PA

特性	值
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PA
密封件材料	NBR
产品重量	2000 g