


真空过滤器
VAF-DB-3/8
订货号: 553140

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	垂直
过滤等级	80 µm
工作压力	-0.95 bar...0 bar
工作压力说明	仅用于开放式真空系统
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-5 °C...50 °C
最大紧固扭矩	15.3 Nm
产品重量	156 g
安装方式	管式安装 通过墙面/平面支架
气动接口	G3/8
真空接口	G3/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	加强型 PP
碗罩材料	PA
适合喷射脉冲	7 bar