

波纹管组件 DADB-V6-50-S10-50

订货号: 553311

FESTO



数据表

特性	值
外径	57 mm
规格	50
行程范围	10 mm...50 mm
活塞杆加长件	28 mm
设计	圆形
安装位置	可选
结构特点	波纹管组件 带管式排气
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质耐受性	粉尘 芯片 油 润滑脂 汽油
防护等级	IP54
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	71 g
安装方式	嵌入式 通过螺纹销
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
连接件材料	加强型聚酰胺
密封件材料	NBR
波纹管材料	NBR
螺纹销材料	高合金不锈钢