

波纹管组件  
**DADB-S1-25-S451-500**  
订货号: 553439

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 外径                  | 29 mm                                                    |
| 规格                  | 25                                                       |
| 行程范围                | 451 mm...500 mm                                          |
| 活塞杆加长件              | 138 mm                                                   |
| 设计                  | 圆形                                                       |
| 安装位置                | 可选                                                       |
| 结构特点                | 波纹管组件<br>带管式排气                                           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 3 - 高耐腐蚀能力                                               |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                           |
| 适用于锂离子电池生产          | 不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
| 介质耐受性               | 粉尘<br>芯片<br>油<br>润滑脂<br>汽油                               |
| 环境温度                | -10 °C...80 °C                                           |
| 产品重量                | 136 g                                                    |
| 安装方式                | 通过螺纹销<br>通过内螺纹安装                                         |
| 气动接口                | M5                                                       |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                  |
| 连接件材料               | 加强型聚酰胺                                                   |
| 密封件材料               | NBR                                                      |
| 波纹管材料               | NBR                                                      |
| 螺纹销材料               | 高合金不锈钢                                                   |