

波纹管组件
DADB-S1-40-S51-125
订货号: 553463

FESTO



数据表

特性	值
外径	46 mm
规格	40
行程范围	51 mm...125 mm
活塞杆加长件	44 mm
设计	圆形
安装位置	可选
结构特点	波纹管组件 带管式排气
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 1% 的金属。不包括印刷电路板、导线、电气连接器和线圈 铜的合金成分超过 1% 的金属不得使用。但印刷电路板、电缆、电气连接器和线圈除外 铜含量超过 5% 的金属不得使用。不包括印刷电路板、导线、电气连接器和线圈 铜的合金成分超过 5% 的金属不得使用。但印刷电路板、电缆、电气连接器和线圈除外 铜、锌或镍含量超过 5% 的金属不得使用。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
介质耐受性	粉尘 芯片 油 润滑脂 汽油
防护等级	IP54
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	49 g
安装方式	通过螺纹销 通过内螺纹安装
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
连接件材料	加强型聚酰胺
密封件材料	NBR
波纹管材料	NBR
螺纹销材料	高合金不锈钢