

塑料气管 PUN

订货号: 553573

FESTO



数据表

特性	值
外径	3 mm...16 mm
内径	2 mm...11 mm
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...30 bar
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-35 °C...60 °C
颜色	蓝色 棕色 黄色 绿色 本色 红色 黑色 银色 透明蓝 透明黄 透明绿 透明红 透明黑 白色
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)