

塑料气管 PAN

订货号: 553610

FESTO



数据表

特性	值
外径	4 mm...16 mm
内径	2.5 mm...12 mm
符合标准	DIN 73378-PA12-PHL
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...35 bar
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
环境温度	-60 °C...100 °C
颜色	蓝色 棕色 黄色 绿色 本色 红色 黑色 银色 白色
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PA12-P TPE-A