

塑料气管
PAN-8X1,25-GE
订货号: 553932

FESTO



数据表

特性	值
外径	8 mm
流量相关弯曲半径	43 mm
内径	5.9 mm
最小弯曲半径	22 mm
气管特征	适用于拖链
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.5 Mpa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 °C...80 °C
产品重量 (取决于长度)	0.024 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 8 mm 的气管 用于倒钩接头内径 6 mm, 带联接螺母 用于内径 6 mm 的倒钩接头
颜色	黄色
肖氏硬度	D 55 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-A