

# 插头 CAMF-B-M25-G4

订货号: 555676

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                       |
|---------------------|-------------------------|
| 附加功能                | 防丢失的安装件                 |
| 安装位置                | 可选                      |
| 标称工作电压 DC           | 24 V                    |
| 工作电压范围 AC           | 160 V                   |
| 允许的电流负载             | 1 A                     |
| 防护等级                | IP65<br>符合 IEC 60529 标准 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 材料说明                | RoHS 合规                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 0 - 无耐腐蚀能力              |