


直角式接头连接板
VABF-S2-2-A1G2-N12
订货号: 555703

FESTO



数据表

特性	值
宽度	58.1 mm
基于标准	ISO 5599-2
安装位置	可选
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	359 g
安装方式	带通孔
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金