



减压阀板  
VABF-S1-2-R4C2-C-6  
订货号: 555763

FESTO



数据表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 宽度                | 54 mm                           |
| 基于标准              | ISO 5599-1                      |
| 安装位置              | 可选                              |
| 垂直气动互联            | 减压阀，用于气口 2 和 4                  |
| 控制器功能             | 输出压力常数<br>带二级排气                 |
| 压力表的选择            | 可提供                             |
| 压力调节范围 MPa        | 0.1 Mpa...0.6 Mpa               |
| 压力调节范围            | 1 bar...6 bar                   |
| 压力调节范围 psi        | 14.5 psi...87 psi               |
| 入口压力 1            | 0.5 bar...10 bar                |
| 气源压力 1 MPa        | 0.05 Mpa...1 Mpa                |
| 气源压力 1 psi        | 7.25 psi...145 psi              |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 防护等级              | IP65<br>NEMA 4                  |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C                   |
| 产品重量              | 1990 g                          |
| 采用垂直叠加安装          | 安装在气路板上<br>位于单个底座上              |
| 压力表接口             | 通过保持夹紧装置                        |
| 材料说明              | RoHS 合规                         |
| 控制面板材料            | PA                              |
| 减压阀外壳材料           | 压铸铝                             |