


底座
VMPA2-FB-AP-2-1-S0
订货号: 555902

FESTO



数据表

特性	值
宽度	43 mm
长度	107.3 mm
网格尺寸	21 mm
最大阀位数量	2
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
先导压力	3 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	185 g
气接口，气口 2	G1/8
气接口，气口 4	G1/8
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝