


气路板底座
VABV-S6-1Q-G12
订货号: 556989

FESTO



数据表

特性	值
宽度	43 mm
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
强制动态说明	切换频率, 一个月至少一次
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	570 g
气接口, 气口 1	G1/2
材料说明	RoHS 合规
板材料	压铸铝