

气路板
VABM-C8-12E-G14-4-M1
订货号: 557653

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	12 mm
最大阀位数量	4
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.6 Nm
墙面安装的最大紧固扭矩	5 Nm
产品重量	484 g
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
气接口，气口 5	G1/4
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金