


马达安装法兰  
EAMF-A-48A-60G/H  
订货号: 558019

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 安装位置              | 可选             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%        |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C |
| 产品重量              | 158 g          |
| 接口代码，电机输入         | 60G<br>60H     |
| 接口代码，离合器外壳        | 48A            |
| 材料说明              | RoHS 合规        |