

驱动轴
EAMB-44-7-35X30-32X32
订货号: 558038

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	35 mm
安装直径 2	32 mm
规格	185
标称长度	30 mm
安装位置	可选
最大转速	4500 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	75.3 kgmm ²
可传递的扭矩	200 Nm
产品重量	463 g
材料说明	RoHS 合规