

传感器感应片
SF-EGC-1-50
订货号: 558046

FESTO



数据表

特性	值
规格	50
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
产品重量	19 g
材料说明	RoHS 合规