

塑料气管  
PLN-8X1,25-BL  
订货号: 558207

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 外径                  | 8 mm                                                                |
| 流量相关弯曲半径            | 50 mm                                                               |
| 内径                  | 5.9 mm                                                              |
| 最小弯曲半径              | 23 mm                                                               |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 工作压力说明              | 水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa                                             |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)                                                      |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00                                                    |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰)                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                      |
| 洁净室等级               | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估                                  |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                                             |
| 环境温度                | -30 °C...80 °C                                                      |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.0214 kg/m                                                         |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 8 mm 的气管<br>用于倒钩接头内径 6 mm, 带联接螺母<br>用于内径 6 mm 的倒钩接头        |
| 颜色                  | 蓝色                                                                  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                             |
| 气管材料                | PE                                                                  |