

塑料气管  
PUN-H-3X0,5-GE  
订货号: 558298

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径                  | 3 mm                                                                               |
| 流量相关弯曲半径            | 12 mm                                                                              |
| 内径                  | 2.1 mm                                                                             |
| 最小弯曲半径              | 6 mm                                                                               |
| 使用说明                | TPE-U 基于以太网                                                                        |
| 气管特征                | 适用于拖链                                                                              |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi                                       |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...6 bar                                                                  |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                  |
| 工作压力说明              | 水: 与温度相关的工作压力, 参见图表, 0 - 60°C 时最高 0.3 MPa                                          |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)                                                                     |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00                                                                   |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰)                                     |
| 材料的防火测试             | UL94 HB                                                                            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                     |
| 适用于锂离子电池生产          | 产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中 |
| 洁净室等级               | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估                                                 |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                                                                            |
| 环境温度                | -35 °C...60 °C                                                                     |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.0042 kg/m                                                                        |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 3 mm                                                                      |
| 颜色                  | 黄色                                                                                 |
| 肖氏硬度                | D 52 +/-3                                                                          |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                                            |
| 气管材料                | TPE-U(PU)                                                                          |