

# 快插接头 NPQM-D-G18-Q6-P10

订货号: 558662

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 规格                  | 标准  |
| 公称通径                | 4 mm  |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈   |
| 设计                  | 直列式设计   |
| 包规格                 | 10  |
| 结构特点                | 推挽原理  |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1.6 Mpa<br>-13.775 psi...232 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...16 bar                            |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                      |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 环境温度                | -20 °C...70 °C                                |
| 标称扭矩                | 6 Nm  |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 20%   |
| 产品重量                | 9 g   |
| 安装方式                | 外六角, 规格 12 mm<br>内六角形, 规格 4 mm                |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 G1/8                                      |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 6 mm                                  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                       |
| 外壳材料                | 镀镍黄铜  |
| 气管密封件材料             | NBR   |