

快插接头
NPQM-D-Q8-S10-P10
订货号: 558772

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	7 mm
设计	直列式设计
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -13.775 psi...232 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...70 °C
产品重量	15 g
气接口, 气口 1	插入式轴套 Ø 10 mm
气接口, 气口 2	适用于气管外径 8 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜
气管密封件材料	NBR