

被动导向轴
EGC-70- -FA
订货号: 558864

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	50 mm...5000 mm
规格	70
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 Ix 的第二力矩	395000 mm ⁴
区域 Iy 的第二力矩	577000 mm ⁴
最大力 Fy	1850 N
最大力 Fz	1850 N
最大空转运行传输电阻	15 N
最大力矩 Mx	16 Nm
最大力矩 My	51 Nm...132 Nm
最大力矩 Mz	51 Nm...132 Nm
电缸的最大力 Fy	1850 N
电缸的最大力 Fz	1850 N
电缸的最大扭矩 Mx	16 Nm
电缸的最大扭矩 My	51 Nm...132 Nm
电缸的最大扭矩 Mz	51 Nm...132 Nm
转动惯量 It	240000 mm ⁴
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
盖子型材材料	ABS
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
导向滑块材料	钢

特性	值
导轨材料	钢
滑块材料	精制铝合金 阳极氧化