


被动导向轴
EGC-185- -FA
订货号: 558868

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	50 mm...8500 mm
规格	185
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 Ix 的第二力矩	23400000 mm ⁴
区域 Iy 的第二力矩	27400000 mm ⁴
最大力 Fy	15200 N
最大力 Fz	15200 N
最大空转运行传输电阻	15 N
最大力矩 Mx	529 Nm
最大力矩 My	1157 Nm...1820 Nm
最大力矩 Mz	1157 Nm...1820 Nm
电缸的最大力 Fy	15200 N
电缸的最大力 Fz	15200 N
电缸的最大扭矩 Mx	529 Nm
电缸的最大扭矩 My	1157 Nm...1820 Nm
电缸的最大扭矩 Mz	1157 Nm...1820 Nm
转动惯量 It	14100000 mm ⁴
气接口，夹紧单元	M5
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
盖子型材材料	ABS
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理

特性	值
导向滑块材料	钢
导轨材料	钢
滑块材料	精制铝合金 阳极氧化