

连接电缆

VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10

订货号: 560412

FESTO



数据表

特性	值
产品重量	2150 g
电气接口	带插头电缆
电缆长度	10 m
电缆特征	适用于拖链
最小电缆弯曲半径	63 mm
电缆直径	12.5 mm
电缆结构	25 x 0.34 mm ²
防护等级	IP67 符合 IEC 60529 标准
带移动电缆的环境温度	-5 °C...80 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PU)