


连接电缆  
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5  
订货号: 560425

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                         |
|---------------------|---------------------------|
| 产品重量                | 467 g                     |
| 电气接口                | 带插头电缆                     |
| 电缆长度                | 2.5 m                     |
| 电缆特征                | 标准                        |
| 最小电缆弯曲半径            | 115 mm                    |
| 电缆直径                | 9.6 mm                    |
| 电缆结构                | 36 x 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 防护等级                | IP67<br>符合 IEC 60529 标准   |
| 带移动电缆的环境温度          | -5 °C...80 °C             |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟 RoHS 指令              |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国 RoHS 指令              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L         |
| 材料说明                | RoHS 合规                   |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力               |
| 电缆护套材料              | PVC                       |