



减压阀板  
VABF-S4-2-R6C2-C-10E  
订货号: 560775

FESTO



数据表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 宽度                | 18 mm                           |
| 基于标准              | ISO 15407-2                     |
| 安装位置              | 可选                              |
| 控制器功能             | 输出压力常数<br>带二级排气                 |
| 压力表的选择            | 可提供                             |
| 工作压力              | 1 Mpa<br>10 bar                 |
| 压力调节范围 MPa        | 0.05 Mpa...0.85 Mpa             |
| 压力调节范围            | 0.5 bar...8.5 bar               |
| 压力调节范围 psi        | 7.25 psi...123.25 psi           |
| 入口压力 1            | 0.5 bar...10 bar                |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟低电压指令                       |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国电气设备相关规定                    |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 防护等级              | IP65<br>NEMA 4                  |
| 先导介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C                   |
| 产品重量              | 410 g                           |
| 采用垂直叠加安装          | 安装在气路板上<br>位于单个底座上              |
| 压力表接口             | 通过保持夹紧装置                        |
| 控制面板材料            | PA                              |
| 减压阀外壳材料           | 压铸铝                             |