



减压阀板
VABF-S4-1-R6C2-C-10E
订货号: 560776

FESTO



数据表

特性	值
宽度	26 mm
基于标准	ISO 15407-2
安装位置	可选
控制器功能	输出压力常数 带二级排气
压力表的选择	可提供
工作压力	1 Mpa 10 bar
压力调节范围 MPa	0.05 Mpa...0.85 Mpa
压力调节范围	0.5 bar...8.5 bar
压力调节范围 psi	7.25 psi...123.25 psi
入口压力 1	0.5 bar...10 bar
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国电气设备相关规定
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	491 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板上 位于单个底座上
压力表接口	通过保持夹紧装置
控制面板材料	PA
减压阀外壳材料	压铸铝