

端板
VMPAL-EPR

订货号: 560945

FESTO



数据表

特性	值
宽度	24.8 mm
长度	107.3 mm
集成功能	端板组件中的先导气源选择器，用于定义先导气源（内部或外部）
阀岛结构	可组合多种规格的阀
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
先导压力	3 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	180 g
先导气口 12/14	M7
先导排气口 82/84	M7
材料说明	RoHS 合规
端板材料	压铸铝 加强型 PA