


气源模块
VMPAL-SP-QS1/2"
订货号: 560954

FESTO



数据表

特性	值
宽度	23.2 mm
长度	107.3 mm
集成功能	带电路连接模块
阀岛结构	可组合多种规格的阀
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
先导压力	3 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	50 g
气接口，气口 1	用于气管外径 1/2"
材料说明	RoHS 合规
气源模块材料	精制铝合金 加强型聚酰胺