


电路连接模块  
VMPAL-EVAP-10-1-4  
订货号: 560967

FESTO



数据表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 阀尺寸               | 10 mm             |
| 最大阀位数量            | 4                 |
| 最大阀线圈数            | 4                 |
| 集成功能              | 阀功能的颜色编码分配        |
| 标称工作电压 DC         | 24 V              |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 3 - 高耐腐蚀能力        |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C     |
| 产品重量              | 29 g              |
| 外壳颜色              | 灰色                |
| 外壳材料              | PA                |
| 材料说明              | RoHS 合规           |