


底座  
VMPAL-AP-20-QS8-1  
订货号: 560997

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|----------------------------------------|
| 宽度                  | 21.2 mm                                |
| 长度                  | 107.3 mm                               |
| 网格尺寸                | 21.2 mm                                |
| 阀尺寸                 | 20 mm                                  |
| 最大阀位数量              | 1                                      |
| 流向                  | 可逆                                     |
| 阀岛结构                | 可组合多种规格的阀                              |
| 最大阀线圈数              | 1                                      |
| 工作压力                | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 先导压力 Mpa            | 0.3 Mpa...0.8 Mpa                      |
| 先导压力                | 3 bar...8 bar                          |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 3 - 高耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 环境温度                | -5 °C...50 °C                          |
| 产品重量                | 76.78 g                                |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 8 mm                           |
| 气接口, 气口 4           | 用于气管外径 8 mm 的气管                        |
| 材料说明                | RoHS 合规                                |
| 底座材料                | 加强型聚酰胺                                 |