

塑料气管  
PUN-V0-8X2-SW-C  
订货号: 561699

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径                  | 8 mm                                                                                                  |
| 流量相关弯曲半径            | 35 mm                                                                                                 |
| 内径                  | 4 mm                                                                                                  |
| 最小弯曲半径              | 9 mm                                                                                                  |
| 气管特征                | 适用于拖链                                                                                                 |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1.2 Mpa<br>-13.775 psi...174 psi                                                         |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...12 bar                                                                                    |
| 取决于温度的工作压力          | -0.095 Mpa...2 Mpa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                                     |
| 工作压力说明              | 对于有焊接飞溅的应用: 最高 1 MPa (20 °C), 最高 0.9 Mpa (40 °C), 最高 0.7 MPa (60 °C)<br>水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)                                                                                        |
| 证书签发机构              | B 013277 0506 00                                                                                      |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰)                                                        |
| 材料的防火测试             | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0.75 mm)                                                                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                                        |
| 环境温度                | -35 °C...60 °C                                                                                        |
| 环境温度说明              | 无压使用, 最高 90 °C                                                                                        |
| 产品重量 (取决于长度)        | 0.049 kg/m                                                                                            |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 8 mm 的气管<br>用于倒钩接头内径 4 mm                                                                    |
| 颜色                  | 黑色                                                                                                    |
| 颜色说明                | 由于防火功能, 与标准颜色不符                                                                                       |
| 肖氏硬度                | D 54 +/-3                                                                                             |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                                                               |
| 气管材料                | TPE-U(PU)                                                                                             |