

# 塑料气管 PUN-V0-10X2-BR-C

订货号: 561724

FESTO



## 数据表

特性	值
外径	10 mm
流量相关弯曲半径	42 mm
内径	6 mm
最小弯曲半径	12 mm
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.9 Mpa -13.775 psi...130.5 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...9 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
工作压力说明	对于有焊接飞溅的应用: 最高 1 MPa (20 °C), 最高 0.9 Mpa (40 °C), 最高 0.7 MPa (60 °C) 水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
材料的防火测试	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0.75 mm)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
环境温度说明	无压使用, 最高 90 °C
产品重量 (取决于长度)	0.064 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 10 mm 用于内径 6 mm 的倒钩接头
颜色	棕色
颜色说明	由于防火功能, 与标准颜色不符
肖氏硬度	D 54 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)