

连接电缆
MHJ9-KMH-0,5-HF
订货号: 562170

FESTO



数据表

特性	值
认证	RCM 商标
附加功能	火花抑制 保持电流降, 带能源回收功能 安全切断
安装方式	带通孔 通过 H 型导轨 要么:
安装位置	可选
产品重量	40 g
电气接口	2 针/2 针/4 芯 直列式插座/直列式插座/电缆
工作电压范围 DC	12 V...53 V
反极性保护	用于工作电压
操作说明	固定电源必须能确保至少提供 1.85 A 电流而不会产生电压降
功耗信息	低电流相位 2.8 W, 高电流相位 17.1 W, 每通道
持续通电率	100% 遵守操作电磁阀的注意事项
触发信号电压范围 DC	3 V...30 V
输入电流的说明	线性上升 0.09-0.44 mA, 触发信号为 3-15 V 0.44-15.44 mA, 触发信号为 15-30 V
输入电阻	34 kOhm
电缆长度	0.5 m
电缆特征	用于静态应用
防护等级	IP40
环境温度	-5 °C...50 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力

特性	值
电缆护套材料	PUR PVC
外壳材料	POM