

控制模块
CPX-CM-HPP
订货号: 562214

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	140 g
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
防护等级	IP65 IP67
储存温度	-20 °C...70 °C
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
电源故障桥接	10 ms
轴的总数	4
尺寸（宽x长x高）	50 x 107 x 55 mm
控制接口	CAN 总线
现场总线接口	1x 插座, M9, 5针
针对设备的诊断	面向通道和模块的诊断 模块欠压/短路 诊断存储器
配置支持	MMI 手持式终端
参数设置	强制通道 系统参数
波特率	1 Mbps
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
协议	FHPP
内部功耗, 标称工作电压	类型 80 mA
最大地址容量, 输出	32 Byte
最大地址容量, 输入	32 Byte
LED 显示屏, 产品特点	错误 PL: 负载电源
外壳材料	加强型聚酰胺 PC