

堵头  
QSPC10  
订货号: 562243

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
设计	直列式设计
包规格	10
工作压力时完整温度范围	0 Mpa...0.8 Mpa 0 psi...116 psi
工作压力完整温度范围	0 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	0.4 g
安装方式	固定销
气接口, 气口 1	压簧 10 mm
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	POM
O 型圈材料	NBR