

连接电缆

NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

订货号: 562470

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 61076-2-101 ISO 20401
开关状态指示	黄色 LED
产品重量	170 g
电气接口	4 针/3 针 直角式插座/直列式插头 M8x1/M8x1
工作电压范围 DC	20.4 V...26.4 V
40°C 时的额定电流	3 A
电缆长度	10 m
电缆特征	适用于拖链
最小电缆弯曲半径	35 mm
电缆直径	3.3 mm
电缆结构	2 x 0.25 mm ²
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-10 °C...50 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
外壳材料	TPE-U(PU)
电触头材料	黄铜 青铜
绝缘护套材料	PVC