

连接阀杆
KSK-70-
订货号: 562520

FESTO



数据表

特性	值
规格	70
标称长度	200 mm...2000 mm
安装位置	水平
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
材料说明	RoHS 合规