

联轴器
EAMC-16-20-4-6
订货号: 562673

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	4 mm
安装直径 2	6 mm
规格	16
标称长度	20 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	0.28 kgmm ²
可传递的扭矩	0.7 Nm
产品重量	8 g
材料说明	RoHS 合规