


滑台式电缸
EGSK-15- -
订货号: 562749

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	25 mm...100 mm
规格	15
丝杆直径	5 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	直线型电缸 带滚珠丝杆传动
参考	参考开关
丝杆类型	滚珠丝杆传动
最大加速度	10 m/s ²
最大速度	0.16 m/s...0.33 m/s
重复精度	± 0.003 - ± 0.004 mm
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP10
环境温度	0 °C...40 °C
固定轴承的动态基本负载额定值	590 N
线性导轨的动态基本负载额定值	1532 N
区域 Iy 的第二力矩	910 mm ⁴
区域 Iz 的第二力矩	14200 mm ⁴
最大进给力 Fx	19 N...57 N
线性导轨的静态基本负载额定值	3450 N
每米行程的惯性动量 JH	0.0048 kgcm ²
进给常数	1 mm/r...2 mm/r
固定轴承的静态基本负载额定值	290 N
安装方式	通过内螺纹和定位套
端盖材料	压铸铝 带涂层
型材材料	高合金不锈钢
材料说明	RoHS 合规
驱动盖材料	压铸铝 带涂层

特性	值
滑块材料	钢
心轴螺母材料	钢
丝杆材料	钢