


电磁线圈  
VACC-S13-18-A1-1  
订货号: 562889

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 驱动方式              | 电控                                |
| 安装位置              | 可选                                |
| 开关位置指示器           | 否                                 |
| 持续通电率             | 100%                              |
| 绝缘材料等级            | H                                 |
| 线圈的特性参数           | 24 V DC: 2.1 W                    |
| 允许的电压波动           | -15%/+10%                         |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 4 - 极高的耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                  |
| 防护等级              | IP65                              |
| 环境温度              | -20 °C...60 °C                    |
| 产品重量              | 210 g                             |
| 电气接口              | 类型 A<br>插头<br>符合 EN 175301-803 标准 |
| 材料说明              | RoHS 合规                           |
| 电磁线圈材料            | PA<br>UP                          |