


开关阀
MS9-EE-G-V24-S-VS
订货号: 562940

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	9
网格尺寸	90 mm
结构特点	活塞闸阀
驱动方式	电控
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
手控装置	锁定式 按钮式
复位类型	弹簧复位
先导类型	先导驱动
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
工作压力	3.5 bar...16 bar
搭接	正重叠
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	18000 l/min
标准标称流量 2-3	14100 l/min
持续通电率	100%
线圈的特性参数	24 V DC: 4.5 W
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
声压级	93 dB(A)
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么：
安装位置	可选
产品重量	2300 g

特性	值
气接口, 气口 3	G1
电气接口	类型 A 插头 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形
活塞式滑阀材料	POM
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝