


开关阀
MS9-EM-G-S-VS
订货号: 562952

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	9
网格尺寸	90 mm
结构特点	活塞闸阀
驱动方式	手动
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
控制锁	可锁定旋转手柄
复位类型	施加作用力
先导类型	直接
阀功能	两位三通阀，双电控
工作压力	0 bar...20 bar
搭接	正重叠
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	18000 l/min
标准标称流量 2-3	14100 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
声压级	93 dB(A)
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么：
安装位置	可选
产品重量	2400 g
气接口，气口 3	G1
活塞式滑阀材料	POM
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝